

Link do produktu: <https://servoptic.pl/kn15-90-koncowki-do-zausznikow-szylkretowe-dlugie-4szt-p-3142.html>



## Końcówki do zauszników z tworzywa 1,50 mm, dł. 90 mm, szylkretowe, 4 szt. (KN15-90)

Dostępność

**Dostępny**

Numer katalogowy

**KN15-90 szylkret**

### Opis produktu

## Końcówki zauszników długie, szylkretowe 1,50 mm

### Charakterystyka produktu

Końcówki do zauszników z tworzywa 1,50 mm, dł. 90 mm, szylkretowe, 4 szt. (KN15-90) to długie, okrągłe nasadki przeznaczone do montażu na cienkich zausznikach o średnicy otworu około 1,50 mm. Wykonane są z twardego tworzywa, które po podgrzaniu pozwala na dopasowanie do kształtu trzpienia i stabilne zakotwienie po ostygnięciu. Trzon końcówki ma średnicę zewnętrzną około 3,0 mm, a symetryczne zakończenie w kształcie kropli osiąga maksymalnie około 5,5 mm, tworząc czytelnie zarysowany punkt podparcia za uchem. Kolor brązowy szylkret z łaciatym wzorem umożliwia spójne wizualne połączenie z oprawami w klasycznej tonacji brązów.

### Najważniejsze cechy

- Otwór 1,50 mm - dopasowanie do cienkich, okrągłych zauszników
- Długość 90 mm - wydłużone pokrycie końcowego odcinka zausznika
- Średnica zewnętrzna trzonu 3,0 mm - smukły przekrój na całej długości
- Zakończenie typu kropla, ok. 5,5 mm - wyraźny punkt podparcia za uchem
- Tworzywo formowane na gorąco - możliwość dopasowania w podgrzewaczu do kształtu zausznika
- Kolor brązowy szylkret (łaciaty) - dopasowanie do opraw w zbliżonej kolorystyce
- Opakowanie 4 sztuki - komplet na dwie pary zauszników

### Zastosowanie

Końcówki przeznaczone są do nasadzania na cienkie, okrągłe zauszniki po wcześniejszym podgrzaniu, co ułatwia ich wprowadzenie oraz uformowanie tworzywa wzdłuż trzpienia. Po schłodzeniu tworzą jednolitą, twardą osłonę końcowej części zausznika, porządkując jego wykończenie i ograniczając bezpośredni kontakt metalowych elementów ze skórą. Szylkretowy wzór pozwala zachować spójny wygląd oprawy lub nadać jej klasyczny charakter przy wymianie zużytych końcówek.

